

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.310

Topné jednotky pro rozváděčové skříně

Stát: 15.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.310 - Topné jednotky pro rozváděčové skříně bez ventilátoru

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříni. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozí nebo elektrickým zkratem. Provedení bez ventilátoru. Trvalý topný výkon 10 – 150 W.



Funkce

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | SK 3105.310 |
| Popis výrobku | Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříni. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozí nebo elektrickým zkratem. |
| Materiál | Hliník, eloxovaný |
| Rozsah dodávky | Topná jednotka PTC Rychloupínací svorka Upevňovací materiál |
| Poznámka | Pro přesnou regulaci teploty v rozváděčové skříni se doporučuje termostat K zamezení možnosti vzniku kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu doporučujeme regulaci topení pomocí hygrostatu Ve větších rozváděčových skříních se nejlépe dosahuje rovnoměrného rozložení tepla montáží většího počtu topných jednotek s nižším výkonem |

Funkce

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poznámka k obj. č. | Použití při provozní teplotě -40 °C je možné. Na vyžádání obdržíte prohlášení výrobce. Jiná napájecí napětí na vyžádání. Technické změny vyhrazeny. |
| Trvalý topný výkon při 10 °C | 8 W - 10 W |
| Jmenovité provozní napětí | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Rozměry | Šířka: 45 mm Výška: 120 mm Hloubka: 46 mm |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 2 A |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 20 |
| Třída ochrany | II (s ochrannou izolací) |
| Rozsah provozních teplot | -33 °C...65 °C |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,202 kg |
| Brutto hmotnost | 0,219 kg |
| Číslo celní sazby | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Popis výrobku | SK Ohřívací jednotka, tepelný výkon 10W |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |