

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.560

Transformador de corriente

Estado: 1/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.560 - Transformador de corriente

Características

Referencia	SV 9393.560
Ejecución	Tensión de salida 333 mV
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005
Unidad de envase	2 pies a presión 2 cubiertas aislantes 1 borne guía primaria 2 espárragos roscados
Adecuado para barras colectoras	80 x 15 2 x 60 x 10 3 x 50 x 10
Primary current	630 A
Normas	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Norma DGUV 3
Dimensiones	Anchura: 105 mm Altura: 132 mm Profundidad: 30 mm
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Frecuencia fundamental	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5

Características

Insulation material (class)	F
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,295 kg
Peso bruto	0,303 kg
Código arancelario	85043129
ETIM 9	EC002048
Descripción producto	SV Transformador de corriente 630 A, 61 mm

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------
