

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.300 Blue e+ výstupní filtr

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.300 - Blue e+ výstupní filtr

Ve spojení s příslušným ventilátorem s filtrem slouží výstupní filtr k odvádění ztrátového tepla z rozváděčové skříně, větrání rozváděčové skříně a ochraně součástí citlivých na teplotu. Toho je dosaženo přímým přiváděním okolního vzduchu, jehož teplota musí být nižší než přípustná vnitřní teplota rozváděčové skříně.



Funkce

| | |
|--------------------|---|
| Obj. číslo | SK 3238.300 |
| Provedení | nástěnná montáž |
| Výhody | Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům Montáž bez použití nářadí |
| Materiál | Plast |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Výstupní mřížka Skládaný filtr |
| Montážní výřez | Šířka výřezu: 124 mm Výška výřezu: 124 mm |
| Vhodné pro obj. č. | SK 3238.7xx |

Funkce

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rozměry | Šířka: 148,5 mm Výška: 148,5 mm Hloubka: 34,2 mm |
| Stupeň krytí NEMA | Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,161 kg |
| Brutto hmotnost | 0,206 kg |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Popis výrobku | SK Blue e+ výstupní filtr, pro ventilátor s filtrem 3238.7xx, ŠV 148,5 × 148,5 mm, RAL 7035 |

Schválení

| | |
|-----------|--|
| Schválení | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|--|