


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.708

Blue e+ ventilátor s filtrem

Stát: 11.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.708 - Blue e+ ventilátor s filtrem

Kompletní ventilátorové jednotky pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství dodávaného vzduchu v rozmezí 20 – 1 160 m³/h, stupeň krytí standardně IP 54.



Funkce

| | |
|----------------|--|
| Obj. číslo | SK 3243.708 |
| Provedení | nástěnná montáž |
| Popis výrobku | Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříňe. |
| Výhody | Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku Montáž bez použití nářadí |
| Materiál | Plast |
| Barva | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru |

Funkce

| | |
|--|--|
| Ventilátor | Diagonální, motor s rozběhovým kondenzátorem 1~ |
| Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem) | Při 50 Hz: 625 m ³ /h Při 60 Hz: 716 m ³ /h |
| Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. skládaného filtru | Při 50 Hz: 565 m ³ /h Při 60 Hz: 645 m ³ /h |
| Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie) | Při 50 Hz: 540 m ³ /h Při 60 Hz: 590 m ³ /h |
| Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie | Při 50 Hz: 444 m ³ /h Při 60 Hz: 498 m ³ /h |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 77,7 W Při 60 Hz: 106,4 W |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 0,39 A Při 60 Hz: 0,47 A |
| Rozměry | Šířka: 323 mm Výška: 323 mm Hloubka: 144,5 mm |
| Instalační hloubka | 124 mm |
| Montážní výřez | Šířka výřezu: 292 mm Výška výřezu: 292 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě |
| Stupeň krytí NEMA | Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 4 A |
| Poznámka | U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky. |

Funkce

| | |
|----------------------------|---|
| Rozsah provozních teplot | -30 °C...55 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -30 °C...70 °C |
| Hladina akustického tlaku | Při 50 Hz: 62 dB(A) Při 60 Hz: 65 dB(A) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 4 kg |
| Brutto hmotnost | 4,297 kg |
| Číslo celní sazby | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Popis výrobku | SK Blue e+ ventilátor s filtrem, 625/716 m ³ /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 323 × 323 × 144,5 mm, RAL 9005 |

Schválení

| | |
|------------|--|
| Schválení | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |