

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9635.373**

**Adaptador de aparellaje**

Estado: 16/01/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9635.373 - Adaptador de aparellaje 1 polo

Para el montaje de aparatos de distribución y protección.

## Características

Referencia	SV 9635.373
Ejecución	L3
Funcionamiento	Para la fijación mecánica y el contacto directo de aparellaje eléctrico sobre la placa
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 7035
Observación	Según la conexión de fase deseada se precisan diferentes ejecuciones de adaptador Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Intensidad máx.	16 A
Tensión de servicio	690 V (c.a.), 1~
Nº de polos	1 polos
Cables de conexión (AWG)	AWG 14
Long. cable de conexión	100 mm
Carriles soporte nº/al.	1 / 10 mm
Tipo carril soporte	fijo
Dimensiones	Anchura: 18 mm Altura: 160 mm Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	0.3
Peso bruto	0.382
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.009

## Características

---

Código arancelario 85369095

---

EAN 4028177934566

---

ETIM 9 EC001531

---

ECLASS 8.0 27370304

## Aprobaciones

---

Aprobaciones UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones Declaración de conformidad  
Declaración de conformidad UK