

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.000

# Regleta bajo carga para fusibles NH

Estado: 10/04/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.000 - Regleta bajo carga para fusibles NH

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia  | SV 9677.000  |
| Ejecución   | 3 polos conmutables  |
| Material  | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0<br>Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado  |
| Color   | Chasis: RAL 7035<br>Tapa: RAL 7001<br>Asa: RAL 7016  |
| Para tamaño NH                                      | 00   |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 185 mm   |
| Salida de cables                                    | arriba/abajo   |
| Tipo de conexión (eléctrica)                        | Tornillo M8  |
| N° de polos   | 3 polos  |
| Tensión de servicio                                 | 800 V (c.a.), 3~   |
| Intensidad de servicio máx.                         | 160 A  |
| Observación   | Si se realiza el montaje de los componentes sobre barras colectoras con cubierta de protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto |
| Test specification                                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibles)  |
| Para montaje de transductor                         | sí   |
| Dimensiones   | Anchura: 50 mm<br>Altura: 670 mm   |
| Conexión de conductores redondos                    | 1,5 - 95 mm <sup>2</sup>   |

# Características

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 10 mm   |
| Unidad de embalaje              | 1 pza(s).   |
| Peso neto                       | 2,44 kg   |
| Peso bruto                      | 2,66 kg   |
| Contenido de cobre (kg / pza.)  | 0,6   |
| Código arancelario              | 85365080  |
| ETIM 9                          | EC001046  |
| ECLASS 8.0                      | 27371402  |
| Descripción producto            | SV Regleta bajo carga para fusibles NH, t. 00, 160 A, 800 V, de 3 polos, tornillo M8, 185 mm, para montaje de transformador |

# Aprobaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | CQC-CCC   |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |