


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.440 Liquid Cooling Package

Stát: 5.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.440 - Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Ideální pro chlazení malých a středních IT aplikací.

Funkce

Obj. číslo	SK 3313.440
Provedení	DX
Výhody	<p>Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení</p> <p>Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů</p> <p>Kontrola a regulace teploty</p> <p>Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému</p> <p>Díky kompresoru s regulací otáček lze chladicí výkon optimálně přizpůsobit skutečné potřebě.</p> <p>Specifická údržba LCP DX oddělením chlazení a serverových skříní</p>
Oblasti použití	<p>Ideální pro chlazení malých a středních zařízení IT</p> <p>Jeden nebo dva rozváděče se samostatným chlazením</p>
Popis funkce	<p>LCP pro instalaci v řadovém umístění skříní. Teplý vzduch je nasáván z uličky na zadní straně zařízení, pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů ochlazován a po ochlazení vyfukován do místnosti nebo do studené uličky</p> <p>Variety LCP DX/FC obsahují tepelný výměník pro chladivo i pro směs vody a glykolu. V externím kondenzátoru je navíc integrován systém volného chlazení.</p> <p>Absorbovaná tepelná energie je v externím kondenzátoru odváděna do okolního prostředí, nedochází k zahřívání v místě instalace.</p>
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 7035
Volitelné doplňky	<p>Zvlhčovače</p> <p>Odvlhčení a dodatečný ohřev</p> <p>Čerpadlo kondenzátu</p> <p>Nízkoteplotní/vysokoteplotní kondenzátor (-40 °C/+53 °C)</p>

Funkce

Provedení	Řadové chlazení
Monitorování	Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet Integrace do RiZone
Poznámka	Varianta s homologací UL dostupná na dotaz
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Efektivní chladicí výkon L22 L35: 12 kW Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů	12 kW/4
Celkový chladicí výkon	12 kW
Rozsah modulace	3 - 12 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Při 50 Hz: 4.800 m ³ /h
Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.200 mm
Vhodné pro typ skříně	VX IT
Montáž v řadovém umístění skříní	Zarovnání do jedné roviny
Jmenovité provozní napětí	380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 7,5 A
Max. chladicí výkon	12 kW
Způsob (elektrického) připojení	Připojovací svorka
Doba zapnutí	100 %
Chladicí médium	Chladivo
EC ventilátor	Ano
SNMP karta	Ano
Ventilátory s možností výměny během provozu	Ano
Regulace teploty	Plynule nastavitelná regulace ventilátorů Invertorem regulovaný kompresor
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 20 A

Funkce

Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...50 °C
Rozsah provozních teplot	5 °C...35 °C
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 69 dB(A)
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 20
Volitelné doplňky	Zvlhčovače Odvlhčení a dodatečný ohřev Čerpadlo kondenzátu Nízkoteplotní/vysokoteplotní kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	225 kg
Brutto hmotnost	239 kg
Číslo celní sazby	84186900
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Popis výrobku	LCP Inline DX, 12 kW, RAL 7035, ŠxVxH: 300x2000x1200 mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------