

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.215

Regleta bajo carga para fusibles NH

Estado: 9/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.215 - Regleta bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electrónico

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Características

Referencia	SV 9677.215
Ejecución	3 polos conmutables
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7001 Asa: RAL 7016
Para tamaño NH	2
Para sistemas de barras con distancia entre centros	185 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Bulón M12
N° de polos	3 polos
Tensión de servicio	400 V, 3~
Intensidad de servicio máx.	400 A
Observación	Si se realiza el montaje de los componentes sobre barras colectoras con cubierta de protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Para montaje de transductor	sí
Dimensiones	Anchura: 100 mm Altura: 830 mm

Características

Conexión de conductores redondos	6 - 240 mm ²
-------------------------------------	-------------------------

Adecuado para barras colectoras	Altura: 10 mm
---------------------------------	---------------

Unidad de embalaje	1 pza(s).
--------------------	-----------

Peso neto	5.93
-----------	------

Peso bruto	6.33
------------	------

Contenido de cobre (kg / pza.)	1.73
--------------------------------	------

Código arancelario	85365080
--------------------	----------

EAN	4028177705531
-----	---------------

ETIM 9	EC001046
--------	----------

ECLASS 8.0	27371402
------------	----------

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK