

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1350.450

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Stát: 22.5.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1350.450 - Kompaktní rozváděčová skříň AX C4-H

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání. Povrchová úprava analogicky k normě DIN EN ISO 12944 s třídou ochrany proti korozi C4-H. Důležité: Dodržujte prosím vlastnosti produktu a pokyny k instalaci a údržbě v popisu produktu.

Funkce

Obj. č.	AX 1350.450
Provedení	Povrstvení povrchu analogicky k normě DIN EN ISO 12944
Výhody	Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel
Materiál	Skříň a dveře: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dvířka: práškově lakováno, strukturovaný lak Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně Montážní deska Děrovaná dvevní lišta Uzávěr: Doppelbart, 3 mm

Funkce

Poznámka	Instalace a údržba: Norma DIN EN ISO 12944 platí pro ocelové konstrukce (např. pro kontejnery a mosty), a proto je pro rozváděčové skříně použitelná jen podmíněně. Na skříně C4-H byly použity zkušební požadavky na lakování definované v této sérii norem. Naše „analogové lakování C4-H“ splňuje požadavky normou definovaného zkouškou v solné mlze v délce 720 hodin. Přesto může u těchto skříní z ocelového plechu docházet ke korozi. Pokud se tyto skříně používají v místech ohrožených korozi, musí uživatel provádět pravidelnou údržbu a opravovat případná poškození laku. V závislosti na použití musí uživatel přijmout vhodná opatření na ochranu před okolními podmínkami, jako je UV záření.
Stupeň krytí NEMA	NEMA 1, 3R, 4, 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK10
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 500 mm Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	450 mm x 475 mm
Počet dveří	1
Závěsy dveří s možností záměny	Ano
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska	Velikost: 6 Počet: 1
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	74,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení

Funkce

EAN	4028177993785
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101