

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3336.390 Chiller Blue e

Stát: 3.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3336.390 - Chiller Blue e 8 - 48 kW

Chillery Blue e v samostatně stojící skříni zajišťují centrální a hospodárné ochlazování chladicího média. Díky technologii Microchannel je dosaženo snížení náplně chladiva. Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje a inteligentní komunikační rozhraní zajišťují komfortní obsluhu a diagnostiku. Integrované bezpečnostní prvky ve standardním provedení zajišťují maximální bezpečnost. Díky předdefinovaným volitelným sadám je kratší také dodací lhůta.

Funkce

Obj. číslo	SK 3336.390
Provedení	Odolné průmyslové standardní zařízení Bezpotenciálový kontakt pro sběrné hlášení poruch
Výhody	Snížení množství chladiva díky technologii Microchannel Dotykový displej pro zjednodušené ovládání uživatelem Dálkový dohled (monitoring) integrovaný do základní výbavy Integrované bezpečnostní funkce Předem nakonfigurované volby
Barva	Skříň: RAL 7035 Podstavec: RAL 7016
Rozsah dodávky	Chladič připravený k okamžitému připojení Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 44 (elektrický systém)
Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32	Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 6,02 kW Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 7,09 kW
Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32	Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 7,81 kW Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 9,34 kW
Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35	Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 7,35 kW Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 8,68 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Při 50 Hz: 1.600 m ³ /h Při 60 Hz: 2.000 m ³ /h
Jmenovité provozní napětí	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz

Funkce

Rozměry	Šířka: 655 mm Výška: 1.185 mm Hloubka: 890 mm
Hladina akustického tlaku	64,9 dB(A)
Rozsah provozních teplot	10 °C...43 °C
Rozsah provozní teploty chladicího média	10 °C...25 °C
Teplotní hystereze	± 2 K
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R410A Množství: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 2.088 Ekvivalent CO ₂ (CO ₂ e): 1,98 t
Tlak čerpadla	Při 50 Hz: 3 bar Při 60 Hz: 4 bar
Objemový tok (chladicí médium)	Při 50 Hz: 25 l/min Při 60 Hz: 30 l/min
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 4,18 kW Při 60 Hz: 5,26 kW
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 7,6 A Při 60 Hz: 8,16 A
Přípojky vody	R ¾" internal thread
Počet chladicích okruhů	1
Nádrž	Materiál: INOX 1.4305 Objem: 30 l
Provozní hmotnost	210 kg
Balení	1 ks
Netto hmotnost	155 kg
Brutto hmotnost	178,5 kg
Číslo celní sazby	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516

Funkce

ECLASS 8.0

27180713

Popis výrobku

SK Chiller Blue e 7,35/8,68 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz,
ŠVH: 655x1 185x890 mm

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů