



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.040

## Prvek trvalého osvětlení LED

Stát: 29.1.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.040 - Prvek trvalého osvětlení LED pro signální sloupky, modulární

Se signalizací v úhlu 360° díky optimalizovanému optickému hranolu, počet možných stupňů = 5 prvků, při stejném napětí.

## Funkce

|                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo                                                 | SG 2372.040                                                                                                                                                                                         |
| Provedení                                                  | Prvek trvalého osvětlení LED                                                                                                                                                                        |
| Popis výrobku                                              | S vyzařováním paprsku 360° díky optimalizované technice hranolu.<br>Počet možných stupňů = 5 prvků, při stejném napětí.                                                                             |
| Výhody                                                     | Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.<br>Konfigurace až pěti prvků při stejném napětí.<br>Prvky jsou k dispozici v různých barvách a s různými hodnotami napětí. |
| Popis funkce                                               | Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou                                                                                           |
| Materiál                                                   | Skříň z polyamidu<br>Sférický kryt: polykarbonát transparentní                                                                                                                                      |
| Barva                                                      | Modrý                                                                                                                                                                                               |
| Průměr                                                     | 70 mm                                                                                                                                                                                               |
| Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi | 2500 V AC                                                                                                                                                                                           |
| Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace       | 250 V AC                                                                                                                                                                                            |
| Jmenovitý proud max.                                       | 25 mA                                                                                                                                                                                               |
| Rozměry                                                    | Výška: 56 mm                                                                                                                                                                                        |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529                        | IP 54, je-li uzavírací kryt nebo akustický prvek namontován nahoře                                                                                                                                  |
| Jmenovité provozní napětí                                  | 24 V (AC/DC)                                                                                                                                                                                        |

## Funkce

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Balení            | 1 ks          |
| Netto hmotnost    | 0.08          |
| Brutto hmotnost   | 0.082         |
| Číslo celní sazby | 85311095      |
| EAN               | 4028177220218 |
| ETIM 9            | EC000232      |
| ETIM 8            | EC000232      |
| ECLASS 8.0        | 27371220      |

## Schválení

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|