

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.140

Kabelové průchodky EMC

Stát: 12.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.140 - Kabelové průchodky EMC

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přitah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2411.140
Provedení	Kabelové průchodky s PG závitem
Popis výrobku	Kabelový plášť může být na kontaktním místě buď přerušen, nebo ve skříni kompletně odstraněn. Odstínění kabelů ve skříni zůstává zachováno. Kontramatice, která je součástí dodávky, se při utahování sama zařizne do vrstvy nátěru ploch rozvaděče, čímž vznikne vodivý spoj.
Materiál	Mosaz Těsnění: CR/NBR
Povrch	Poniklováno
Poznámka	Minimální průměr stínění = průměr kabelu po odečtení tloušťky vnějšího pláště
Min. průměr kabelu	6 mm
Max. průměr kabelu	12 mm
Stupeň krytí IP 69K	IP 69K
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 68
Průměr stínění (min.)	5 mm
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,175 kg
Brutto hmotnost	0,181 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě