

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.821

Kabelové průchodky z mosazi

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.821 - Kabelové průchodky z mosazi

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přitah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2411.821
Výhody	Průchodka a kontramatice jsou prodávány společně v jednom balení, což usnadňuje objednávání a skladování. Upínací lamely pro rovnoměrné utažení a odlehčení tahu, které chrání kabel
Materiál	Mosaz Těsnění: CR/NBR
Povrch	Poniklováno
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 68 (5 barů, 30 min)
Rozměry	Výška: 26 mm
Závit	M20 x 1,5
Délka závitu	8 mm
Min. průměr kabelu	6 mm
Max. průměr kabelu	12 mm
Rozsah provozních teplot	-40 °C...100 °C
torque	8 Nm
Velikost klíče	22 mm
Rozměry	Závit: M20 x 1,5 Délka závitu: 8 mm
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	10 ks

Funkce

Netto hmotnost	0,33 kg
Brutto hmotnost	0,342 kg
Číslo celní sazby	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ Kabelové průchodky z mosazi, velikost: M20x1,5, pro kabely ø 6-12 mm

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed) VDE
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK