

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.620

Střešní ventilátory

Stát: 18.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.620 - Střešní ventilátory pro VX, VX IT

Střešní ventilátor pro kancelářskou sféru s velmi nízkou hlučností (40 dB) a vysokým objemovým tokem (při volném proudění 1500 m³/h).



Funkce

Obj. číslo	SK 3164.620
Výhody	Jednoduchá montáž, u provedení se střešním plechem zcela odpadá zhotovení montážních výřezů Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Střešní ventilátory Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,3 A Při 60 Hz: 0,35 A
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 240 mm Hloubka: 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	Vnitřní okruh IP 54
Poznámka	Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m ³ /h při tlakové ztrátě 40 Pa za použití dvou krytů podstavce s ventilačními štěrbinami
Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	28,5 kg
Brutto hmotnost	30 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Nástřeš.ventilát.1500m3/h

Schválení

Certifikáty	EAC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK