

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.060

Upínací rám

Stát: 25.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.060 - Upínací rám

Paralelní obrábění skříní v rozsahu obrábění kompaktních rozváděčů v obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT pro nižší náklady na přípravu a vyšší produktivitu.

Funkce

| | |
|---|--|
| Obj. číslo | AS 4050.060 |
| Provedení | Pneumatické upínací zařízení |
| Popis výrobku | Umožňuje paralelní obrábění kompaktních skříní na obráběcích centrech Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT. |
| Possible number of terminal Boxes for parallel processing | 3 |
| Poznámka | Použití upínacího rámu (obj. č. 4050.080) u obráběcího centra BC (obj. č. 4050.230) je možné pouze u dvoudveřové varianty. |
| Vhodné pro obj. č. | 4050.101 4055.910 4055.911 |
| Suitable for | Perforex BC 1001 HS Perforex MT 1101 Perforex MT 1101 S |
| Rozměry upnutelných kompaktních skříní max. | Šířka: 200 mm Výška: 300 mm Hloubka: 300 mm |
| Rozměry upnutelných kompaktních skříní min. | Šířka: 85 mm Výška: 70 mm Hloubka: 70 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 25 kg |
| Brutto hmotnost | 25 kg |
| Číslo celní sazby | 84669360 |
| ETIM 9 | EC003010 |
| ETIM 8 | EC003010 |

Funkce

ECLASS 8.0

36609190

Popis výrobku

AS Multiupínání, BC 1000