

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.108

Frézovací obráběcí centrum Perforex BC 1008 HS

Stát: 1.5.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.108 - Frézovací obráběcí centrum Perforex

BC 1008 HS

Široký držák obráběné skříně jako standard. Včetně dvoukřídlých odklápěcích dveří. Ideální pro obrábění kompaktních skříní.

Funkce

Obj. č.	AS 4050.108
Provedení	Motorické nastavení hloubky 2 200 mm Zpracování rozváděče Obrábění plochých dílů Dvoukřídlé dveře Patentovaná deska s integrovanou extrakcí kovových pilin Vysoce výkonné vřeteno včetně mazání minimálním množstvím maziva Automatická kontrola nástrojů Nástroje DIN Pneumatické upínací zařízení
Popis výrobku	Obráběcí centrum Perforex BC 1008 HS je ideální pro obrábění nedemontovatelných nebo kompletně svařených rozváděčových skříní. Díky dvěma odklápěcím dveřím v oblasti obrábění lze bez námahy upnout skříně do velikosti 2300 x 1600 mm (Š x V).
Výhody	Rychlý návrat investice (ROI) a výrazně vyšší konkurenceschopnost Krátké doby cyklů při konstantně vysoké kvalitě obrábění Rychlá, přesná a spolehlivá práce Intuitivní programování, dálkový servis Software vhodný pro použití v síti s centrální databází Programovatelné dílenské zakázky jsou ihned k dispozici a jsou opakovaně použitelné
Rozsah dodávky	Perforex BC se konfiguruje v závislosti na projektu
Obrobitelný materiál	Hliník Ocel Nerez ocel Plast Měď

Funkce

Možnosti stroje	Rozšíření upínací výšky 4050.035
Řízení stroje	Programování z výroby 4-osé řízení CNC Rittal Optipanel s 24" monitorem
Bezpečnost	Ochranné boční oplocení s optickým bezpečnostním zařízením Ochranné zadní oplocení
Rozhraní	Propojení s různými CAD systémy Převzetí formátů DXF EPLAN Pro Panel Rittal Configuration System
Poznámka	Technické změny vyhrazeny
Využitelná plocha	Šířka: 4.600 mm Výška: 2.410 mm Hloubka: 4.600 mm
Přípojka stlačeného vzduchu	6 bar
Počet nástrojových míst	20
Tool holder (Pick-up-System)	Ano
Řídicí napětí (DC)	24 V
Jmenovitý proud max.	32 A
Jmenovité provozní napětí	400 V, 3~, 50 Hz
Dimensions of clampable cubic parts	Šířka: 2.300 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 2.200 mm
Maximum machinable area for cubic parts	Šířka: 2.300 mm Výška: 1.600 mm
Dimensions clamped panels	Šířka: 2.300 mm Výška: 1.550 mm
Maximum machinable area for enclosure panels	Šířka: 2.300 mm Výška: 1.700 mm
Využitelná plocha	Šířka: 4.600 mm Výška: 2.410 mm Hloubka: 4.600 mm

Funkce

Balení	1 ks
Hmotnost/balení	2 700 kg
Číslo celní sazby	84571090
EAN	4028177804548
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36600890