


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.418

Průřezové centrum Secarex AC 18

Stát: 11.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.418 - Přířezové centrum Secarex AC 18

Rychlejší, přesnější a ergonomičtější zkracování kabelových kanálů, vík pro kabelové kanály a nosných lišt v částečně automatizovaném centru Secarex AC 18.



Funkce

Obj. číslo	AS 4050.418
Provedení	Moderní řešení ovládání s 18,5" monitorem, s průmyslovým PC s procesorem i3 a klávesnicí s trackballem Technické změny vyhrazeny
Popis výrobku	Poloautomatické zkracování kabelových kanálů a DIN lišt na požadovanou délku. Přířezové centrum Secarex AC 18 lze volitelně vybavit zásuvkovým systémem na levé straně anebo odkládacím systémem na pravé straně zařízení. Je-li nutné obrábět další DIN lišty nad rámec standardní kulisy, lze doplnit o volitelné vybavení (4050.491).
Výhody	Rychlá, přesná a spolehlivá práce Snadná manipulace Snadná a bezpečná obsluha Velmi nízké náklady na prostřih díky optimalizaci procesu Významná úspora času ve srovnání s ručním řezáním Čisté řezy díky vysoce výkonným nástrojům bez tvorby špon Automatický volný pojezd dorazu při řezání Řez kontrolovatelný průhledovým oknem Pět velikostí DIN lišty v kulise
Rozsah dodávky	Secarex AC 18 Tiskárna na etikety Ovládací jednotka

Funkce

Obrobitelný materiál	Ocel Hliník Měď Plast
Možnosti stroje	Zásuvkový systém 4050.441 Odkládací systém 4050.442
Bezpečnost	Bezpečné obouruční ovládání
Rozhraní	Propojení s různými CAD systémy Import dat z Eplan Pro Panel Programování stroje Perforex na dílně
Poznámka	Technické změny vyhrazeny
Využitelná plocha	Šířka: 4.010 mm Výška: 1.785 mm Hloubka: 870 mm
Přípojka stlačeného vzduchu	6 bar
Max. obrobitelná výška kabelového kanálu	100 mm
Max. obrobitelná šířka kabelového kanálu	125 mm
Min. obrobitelná šířka kabelového kanálu	15 mm
Řídicí napětí (DC)	24 V
Jmenovitý příkon	1,5 kW
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 16 A
Jmenovité provozní napětí	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Typ DIN lišty	Profilové lišty tvaru C 30/15 (podle EN 60 715) Lišty DIN NS 15 (podle EN 60 715) Lišty DIN NS 35/15 (podle EN 60 715) Lišty DIN NS 35/7,5 (podle EN 60 715) Přípojnice NLS-CU 3/10
Pro tloušťku stěny (max.)	2,5 mm
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	515 kg
Brutto hmotnost	590 kg
Číslo celní sazby	84623290
ECLASS 8.0	36629090
Popis výrobku	Partially automated cutting of wiring ducts, cable duct covers and support rails to the required size, especially for one-off and small-scale production.