

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

Nůž na kabelové kanály MC125

Stát: 24.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Nůž na kabelové kanály MC125

Pro manuální řezání kabelových kanálů, s nastavitelným délkovým dorazem pro zpracováváný materiál. Eloxovaná kontaktní plocha s laserem vyrytým měřítkem v milimetrové a palcové stupnici. Bezpečné obrábění díky integrované ochraně prstů. Určeno pro montáž na pracovní stůl.



Funkce

Obj. číslo	AS 4050.435
Popis výrobku	Pro manuální řezání kabelových kanálů, s nastavitelným délkovým dorazem pro zpracováváný materiál. Eloxovaná kontaktní plocha s laserem vyrytým měřítkem v milimetrové a palcové stupnici. Bezpečné obrábění díky integrované ochraně prstů. Určeno pro montáž na pracovní stůl.
Výhody	Umožňuje cenově výhodné manuální řezání kabelových kanálů Usnadňuje zkrácení kabelových kanálů oproti ručnímu krácení
Využitelná plocha	Šířka: 1.332 mm Výška: 798 mm Hloubka: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
Max. obrobitelná šířka kabelového kanálu	125 mm

Funkce

Obrobitelný materiál	Plast
Balení	1 ks
Netto hmotnost	14,3 kg
Brutto hmotnost	15,43 kg
Číslo celní sazby	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Popis výrobku	Stříhací zařízení kabelových kanálů MC125 pro ruční dělení kabelových kanálů a jejich krytů