

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020

Ruční hydraulický prostřihovací nástroj

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Ruční hydraulický prostřihovací nástroj

Pro děrování kulatých, čtvercových a obdélníkových otvorů.



Funkce

Obj. číslo	AS 4055.020
Provedení	s flexi hadicí a oddělenou válcovou hlavou
Popis výrobku	K prostřihování kruhových, čtvercových a obdélníkových výřezů.
Výhody	Prodloužení životnosti nástrojů díky integrovanému pojistnému ventilu
Materiál	Hliník
Rozsah dodávky	Ruční hydraulický prostřihovací nástroj Hydraulický šroub Ø 19 mm Hydraulický šroub Ø 9,5/19 mm HSS vrták Ø 11 mm Sada distančních podložek (3dílná) Plastový kufřík
Hydraulické ovládání	Kruhová prostřihovací čelist do Ø 82 mm Obdélníková prostřihovací čelist do 46 x 86 mm Střížná síla 75 kN Max. pracovní tlak 680 bar/9850 psi Prostřihovací čelisti do plechu, čtvercové, do 92 x 92 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,4 kg
Brutto hmotnost	3,546 kg
Číslo celní sazby	84678900
ETIM 9	EC001085

Funkce

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Popis výrobku	AS Ruční hydraulický prosthovaci nástroj, hadice a válec
