

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.122

## Prostřihovací čelisti, kruhové

Stát: 19.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.122 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro nerez, s trojitým dělením

K prostřihování kruhových otvorů

## Funkce

|  |   |
|--|---|
| Obj. číslo                                   | AS 4055.122   |
| Provedení                                    | S trojitým dělením  |
| Popis výrobku                                | K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem. |
| Rozsah dodávky                               | Matrice<br>Razník   |
| Obrobitelný materiál                         | Nerez ocel  |
| Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez | 2 mm  |
| Ø razníku                                    | 22,5 mm   |
| Poznámka                                     | Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky   |
| Suitable for hydraulic bolt order number     | 4055.665  |
| Tažný šroub (Ø x D)                          | 11,1 x 60 mm  |
| Hydraulický tažný šroub Ø                    | 11,1 mm<br>19 cm  |
| Balení                                       | 1 ks  |
| Netto hmotnost                               | 0,093 kg  |
| Brutto hmotnost                              | 0,113 kg  |
| Číslo celní sazby                            | 82073010  |
| ETIM 9                                       | EC000156  |
| ETIM 8                                       | EC000156  |

# Funkce

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Popis výrobku

AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech