

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.232

## Prostřihovací čelisti, kruhové

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.232 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech

K prostřihování kruhových otvorů

## Funkce

Obj. číslo	AS 4055.232
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	.
Rozsah dodávky	Matrice Razník Tažný šroub bez kuličkového ložiska
Obrobitelný materiál	Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	2 mm
Ø razníku	32,5 mm
Pro závity	M32
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Tažný šroub (Ø x D)	9,5 x 50 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	9,5 mm 19 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,219 kg
Brutto hmotnost	0,242 kg
Číslo celní sazby	82073010
ETIM 9	EC000156

# Funkce

---

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Popis výrobku	AS Prostřihovací čelisti

---