

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.474

Prostřihovací čelisti, Sub-D

Stát: 17.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.474 - Prostřihovací čelisti, Sub-D pro ocelový plech a nerez

K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory

Funkce

Obj. číslo	AS 4055.474
Popis výrobku	K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Výhody	S bočním výhozem zbytků Žádné zaklínění matrice Jako tažné šrouby se pro razníky a matrice používají osy zabezpečené proti přetočení.
Rozsah dodávky	Matrice Razník Tažné šrouby Kontramatice Přítlačná matice s kuličkovým ložiskem Adaptér pro hydrauliku Plastový kufřík
Obrobitelný materiál	Ocelový plech Nerez ocel
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez	1 mm
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	1,65 mm
▣ razníku	55,7 x 13,9 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.89
Brutto hmotnost	0.903
Číslo celní sazby	82073010

Funkce

EAN	4028177808591
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047