

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

**Panel pro protažení kabelů s
kartáčovou lištou**

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")

S výřezem 390 × 60 mm při použití 2 protilehlých panelů (2 U) nebo 390 × 30 mm při použití jednoho panelu (1 U) s kartáčovou vložkou.



Funkce

Obj. číslo	DK 5302.202
Popis výrobku	Pro pohodlné, jednoduché vedení kabelu mezi dvěma prostory, které jsou navzájem odděleny 19" montážní rovinou, např. mezi předním a zadním prostorem 19" montážní roviny.
Výhody	Pro zvětšení kabelové průchodky lze jednoduše vzájemně kombinovat dva panely
Oblasti použití	K uzavření kabelového vedení a současného kabelového vedení v prostoru montáže v 1 U, 482,6 mm (19") montážní standard
Materiál	Ocelový plech Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu Vlákna kartáčové lišty: plast PA6, bez obsahu halogenu Upevňovací korpus kartáčové lišty: plast PVC, obsahující halogeny
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 9005
Montážní výřez	Šířka:390 mm Výška:30 mm
Rozměry	Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly	1 U

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,2 kg
Brutto hmotnost	0,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	Kabelový vstup s kartáčem pro 19", 1 U, RAL 9005