


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.322 Kabelová trasa

Stát: 6.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.322 - Kabelová trasa pro VX, VX IT

Pro uchycení a vedení kabelů při síťových a serverových aplikacích.



Funkce

Obj. číslo	VX 5302.322
Výhody	Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití náradí Alternativně lze přišroubovat Integrované multifunkční děrování pro upevnění prvků vedení kabelů Integrované upevňovací děrování pro fixaci jednotek PDU v rastru 7 U v otvorech ve tvaru klíčové dírky
Oblasti použití	Pro vertikální vedení kabelů a odlehčení od tahu u síťových a serverových aplikací
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže	Přímo na rám VX IT mezi podlahovou a střešní část rámu, libovolné umístění V rozváděčích VX IT o šířce 800 mm je alternativně možné přišroubování mezi horní a dolní hloubkovou vzpěru

Funkce

Montážní pokyn	Montáž se provádí po celé hloubce skříně na konstrukci rámu pomocí rychlého upevnění. Při montáži do skříní o šířce 800 mm je možné dodatečné přišroubování na hloubkové podpěry 19" vybavení
Rozměry	Šířka: 265 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX VX IT Výška: ≥ 2.000 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,8 kg
Brutto hmotnost	7,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	VX IT kabelová trasa, ŠxV: 265x2200 mm, RAL 9005