


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3303.520**

**Nástěnné chladičí jednotky  
TopTherm Blue e**

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.520 - Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu. K dostání ve speciálních formátech „příčný“ a „plochý“.



## Funkce

Obj. číslo	SK 3303.520
Provedení	nástěnná montáž
Popis výrobku	Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody	Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) Vrtací šablona Upeňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 0,5 kW Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,66 kW Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,4 kW

# Funkce

Jmenovité provozní napětí	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 2,9 A Při 60 Hz: 3,3 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 5,9 A Při 60 Hz: 7,3 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 315 m <sup>3</sup> /h Vnitřní okruh: 265 m <sup>3</sup> /h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,41 Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,5
Provedení	Nástěnná montáž
Rozměry	Šířka: 280 mm Výška: 550 mm Hloubka: 210 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R134a Množství: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 Ekvivalent CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 0,24 t
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot	10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C...70 °C
Rozsah regulace	20 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,44 kW Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)	28 bar
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 10 A
Balení	1 ks

## Funkce

---

Netto hmotnost	16,15 kg
Brutto hmotnost	17 kg
Číslo celní sazby	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Popis výrobku	SK RTT WANDGERÄT COMFORT

## Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě