

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

Nástěnné chladič jednotky

Stát: 18.7.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - Nástěnné chladicí jednotky se základním regulátorem

Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až 4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, nátěrem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.



Funkce

Obj. č.	SK 3305.130
Materiál	Ocelový plech
Rozsah dodávky	Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1.500 W Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1.510 W Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 850 W Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1.020 W
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 5,6 A Při 60 Hz: 6,2 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 22 A Při 60 Hz: 24 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 900 m³/h Vnitřní okruh: 800 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8

Funkce

Provedení	Nástěnná montáž
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 950 mm Hloubka: 260 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R134a Množství: 0,6 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 Ekvivalent CO ₂ (CO ₂ e): 0,86 t
Regulace teploty	Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C
Rozsah regulace	30 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 850 W Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.000 W Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1.000 W Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1.160 W
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 16...16 A
Balení	1 ks
EAN	4028177560208
ECLASS 8.0	27180704

Schválení

Certifikáty	EAC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK