


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.238 Liquid Cooling Package

Stát: 3.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.238 - Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Chlazení pomocí vysoce výkonných ventilátorů. LCP odsává vzduch z boku na zadní straně serverové skříně a ochlazený vzduch fouká zpět z boku do přední části serverové skříně.



Funkce

Obj. číslo	SK 3313.238
Provedení	CW
Výhody	<p>Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení</p> <p>Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů</p> <p>Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru</p> <p>Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému</p> <p>Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody</p> <p>Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady</p> <p>Chladicí výkon dle potřeby díky modulárním větrákovým jednotkám</p> <p>Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1</p> <p>Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče</p> <p>Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony</p> <p>Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem</p> <p>Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu</p> <p>Výměna modulů ventilátorů bez použití náradí</p>

Funkce

Popis funkce	LCP odsává vzduch z boku na zadní straně serverové skříně, ochlazuje ho pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů a ochlazený vzduch fouká zpět z boku do přední části serverové skříně
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Povrch	RAL 9005, jemná struktura matná
Barva	RAL 9005
Volitelné doplňky	Plně integrovaný systém detekce požáru a hašení Automatické otvírání dveří serverových skříní Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III Skříně ve výšce 2200 mm
Provedení	Chlazení serverové skříně
Monitorování	Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet Integrace do RiZone
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů	10 kW/1 20 kW/2 30 kW/3
Celkový chladicí výkon	10 kW 20 kW 30 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Při 60 Hz: 6.500 m ³ /h
Počet ventilátorových modulů ve stavu při dodání	4
Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.200 mm
Vhodné pro typ skříně	VX IT TS IT PRO
Montáž v řadovém umístění skříní	Zarovnání do jedné roviny

Funkce

Jmenovité provozní napětí	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 200 - 240 V AC
Max. chladicí výkon	30 kW
Způsob (elektrického) připojení	Připojovací konektor
Doba zapnutí	100 %
Chladicí médium	Voda
Cooling medium note	Kvalita vody dle specifikace zařízení.
Regulace teploty	Plynule nastavitelná regulace ventilátorů Dvoucestný regulační kulový kohout
Přípojky vody	DN 40 (G 1½" vnější závit)
Přípustný provozní tlak (p max.)	10 bar
Teplota přívodní vody	15 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 20
Volitelné doplňky	Plně integrovaný systém detekce požáru a hašení Automatické otvírání dveří serverových skříní Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III Skříně ve výšce 2200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	200 kg
Brutto hmotnost	211,5 kg
Číslo celní sazby	84186900
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Popis výrobku	SK LCP rack CW UL, RAL 9005, základní VX IT, výměník tepla vzduch/voda pro chlazení rozváděče, boční montáž na rozváděči, v jedné rovině

Schválení

Schválení	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------