


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.440 Čidla CMC III

Stát: 24.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.440 - Čidla CMC III

Čidlo netěsnosti, 15 m CMC III

Funkce

Obj. číslo	DK 7030.440
Provedení	Čidlo netěsnosti, 15 m
Výhody	Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití	Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov. Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce	Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Processorové jednotky či IoT jednotky. Kabel čidla o délce 15 m se upevní na podlaze Pokud se kabel čidla dostane do kontaktu s vodivou kapalinou, hlásí čidlo netěsnost
Materiál	Plast Čelní strana: hladká Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva	Čelní strana: RAL 9005 Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky	Čidlo Montážní deska Včetně upevňovacího materiálu Čidlo netěsnosti Detekční kabel, 15 m
Připojení ke sběrnici CAN-Bus	Přímo
Rozhraní	2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus Svorka
Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)	32
Počet účastníků PU Compact (max.)	4

Funkce

Počet účastníků PU (max.)	32
Počet účastníků PDU (max.)	16
Metoda měření	měření vodivosti
Rozměry	Šířka: 110 mm Výška: 30 mm Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,802 kg
Brutto hmotnost	1,106 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Skříňka GA 58x64x34,AL,RAL7001,IP66,5ks

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě
------------	--