

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.280 Zásuvková lišta

Stát: 16.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.280 - Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Zásuvkové lišty v hliníkovém profilu, dodávají se v různých délkových variantách a s různými funkčními prvky, variabilní možnosti montáže.



## Funkce

|               |   |
|---------------|---|
| Obj. číslo    | DK 7240.280   |
| Provedení     | S proudovým chráničem FI  |
| Popis výrobku | <p>Zásuvkové lišty se dodávají v různých variantách pro různé země s různými funkčními prvky. Zvláštní pozornost přitom byla věnována praktickému a univerzálnímu upevnění: s úhelníkem použitelným ve čtyřech polohách se dosahuje variabilní možnosti upevnění. Tak je možné namontovat např. zásuvkové lišty o délce 482 mm podle potřeby na 482,6 mm (19") profilové lišty, na 19" montážní rám, na rám skříně nebo do zadní části nástěnného rozváděče. Zásuvkové lišty o délce větší než 482 mm lze namontovat pouze na rám skříně. Bez přídavného upevňovacího příslušenství lze zásuvkovou lištu používat na všech profilech s rozměrovým rastrem 25 mm. To mimořádně usnadňuje výběr, poskytuje větší přizpůsobivost a navíc snižuje rozsah zásob udržovaných na skladě. Bylo pamatováno i na uložení přívodního kabelu. Při montáži v 482,6 mm (19") profilu je k dispozici dostatek místa pro vedení přívodního kabelu bez jeho zalomení mezi zásuvkovou lištou a profilovou lištou. Díky uspořádání zásuvek Schuko v úhlu 45° je možné neomezené používání úhlových zástrček.</p> |
| Materiál      | Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu<br>Vložky zásuvek: polykarbonát  |

# Funkce

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Rozsah dodávky                  | Zásuvková lišta<br>2 upevňovací úhelníky<br>Včetně upevňovacího materiálu<br>Vč. připojovacího kabelu, bez zástrčky, 2 m, H05VV-F3G1,5  |
| Provedení                       | S proudovým chráničem, 0,03 A, 2 póly, typ A  |
| Zásuvky                         | 5 x D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)   |
| Rozměry                         | Výška: 44 mm<br>Hloubka: 44 mm<br>Délka: 482,6 mm   |
| Délka přívodního kabelu         | 2 m   |
| Přívodní kabel (typ)            | H05VV-F3G1,5  |
| Upevňovací rozměr               | 452,5 mm  |
| Tolerance rozměru upevnění      | 25 mm   |
| Jmenovité provozní napětí       | 250 V AC, 50 Hz   |
| Jmenovité napětí                | 250 V AC, 50 Hz   |
| Jmenovitý proud (max.)          | 16 A  |
| Způsob (elektrického) připojení | Dutinky   |
| Možnosti montáže                | Komponent s rastrem 25 mm<br>Otočný rám<br>Nástěnný IT rozváděč, vzadu, příčně (pokud má dostatečnou šířku)<br>482,6 mm (19") rovina  |
| Poznámka                        | V závislosti na použití doporučujeme rezervu zátěžového proudu pro prevenci chybných reakcí při proudových rázech způsobených zapnutím<br>Upevňovací rozměr variabilní v rastru 25 mm, uveden je rozměr střed otvoru – střed otvoru upevňovacích úhelníků |
| Normy                           | DIN 49 440-1  |
| Barva tělesa zásuvky            | šedá  |
| Balení                          | 1 ks  |
| Netto hmotnost                  | 1 kg  |
| Brutto hmotnost                 | 1,054 kg  |

# Funkce

---

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Číslo celní sazby | 85366990            |
| ETIM 9            | EC000330            |
| ECLASS 8.0        | 27142604            |
| Popis výrobku     | Lišta 5 zásuvek DIN |

# Schválení

---

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |
|------------|--------------------|