

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.202

Síťový rozváděč TX CableNet

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.202 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



Funkce

Obj. číslo	TX 7888.202
Provedení	1. generace s prosklenými dveřmi bez bočnic
Výhody	Vedení kabelů přizpůsobené stanovišti Bezpečné vedení kabelů s dodržáním kritického poloměru ohybu kabelu Vedení kabelů pomocí konceptu „vodopádu“: snadné a bezpečné vedení kabelů střechem Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříně Příslušenství kompatibilní s TS a VX Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, 1,2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm

Funkce

Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130° Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130° Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E Střešní plech, přivařený, s konceptem „vodopádu“ pro zavedení kabelů z boku se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku Paleta IPPC 19" profilové lišty
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	445 mm
Provedení	bez bočnic
Design doors	plná
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené
Provedení s dvířky vpředu	Prosklené dveře, jednodílné s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
Zatížitelnost	5000 N
Zatížitelnost	5 000 N

Funkce

Poznámka	Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	78 kg
Brutto hmotnost	88 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi, 800x2000x800 mm, 42 U, bez bočnic, RAL 7035

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK