

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.310

PDU, mezinárodní, provedení switched

Stát: 23.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.310 - PDU, mezinárodní, provedení switched

Jednotlivě spínatelné zásuvky jsou centrálním výkonnostním znakem PDU, jež samozřejmě poskytuje i funkci měření pro každou fázi resp. vstup. Na displeji OLED se zobrazují aktuální data o spotřebě.

Funkce

Obj. číslo	DK 7955.310
Provedení	PDU, switched
Popis výrobku	Funkce měření u každé fáze a jednotlivě zapínatelné výstupní zásuvky. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rack snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT racku je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž. Díky instalaci bistabilních relé a displeje OLED vykazuje jednotka PDU nízkou spotřebu energie. Integrovaný webový server umožňuje přímé napojení do sítě s rozsáhlou správou uživatelů. Redundantní rozvod proudu probíhá ze všech fází a dodatečně přes existující síť Power-over-Ethernet. Jednotka PDU nabízí rozsáhlé řídicí a monitorovací funkce. Vysoká spolehlivost je zajištěna přesností měření 1 %.
Materiál	Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozsah dodávky	včetně přívodního kabelu H05-VV (3 m) s namontovaným vstupním konektorem
Rozměry	Šířka: 44 mm Hloubka: 85 mm Délka: 1.360 mm
Počet zásuvek a typ	24 x C13 / 4 x C19
Zásuvky	24 x přístrojová zdířka C13 4 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Napájení	Počet: 1 Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu	3 m

Funkce

Způsob (elektrického) připojení	CEE
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Rozsah provozních teplot	0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: TS IT: ≥ 1.800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3.2
Brutto hmotnost	5
Číslo celní sazby	85366990
EAN	4028177685192
ECLASS 8.0	27142604