

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.204 PDU metered

Stát: 18.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.204 - PDU metered

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních: inteligentní jednotka PDU s měřením energie na každou fázi, tzn. potřebný výkon celého IT rozváděče.



Funkce

Obj. číslo	DK 7979.204
Provedení	Provedení 19"
Popis výrobku	Špičkový rozvod proudu v kompaktním designu pro IT datové rozváděče, s měřením energie na přívodu proudu nebo na každé fázi.
Výhody	<p>Při vertikální montáži lze bez použití nářadí provést instalaci v Zero-U-Space v rozváděči Rittal VX IT nebo TS IT</p> <p>Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá)</p> <p>Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí</p> <p>PDU s vlastním napájením, bez nutnosti externího napájení</p> <p>Přesnost měření $\pm 1\%$ (kWh) podle EN 62 053-21</p> <p>Integrované hodiny reálného času se záložní baterií (max. 10 let, baterie je vyměnitelná)</p> <p>Integrovaný elektromagnetický bzučák pro spuštění akustického alarmu</p> <p>Nastavitelné mezní hodnoty (varování/alarm) pro napětí, proud, výkon</p> <p>Počítadlo provozních hodin celkem a v cyklech, s možností vynulování</p> <p>Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba</p>

Funkce

Technické údaje	<p>Displej / jednotku ovladače lze ve skříni PDU otáčet o 180° a vyměnit</p> <p>Kompaktní jistič vedení (16 A - Carling type)</p> <p>Integrovaný, plně redundantní síťový zdroj, napájení ze všech fází PDU napájení proudem odolné proti poruchám redundantní přes všechny fáze</p> <p>Napětí V, proud A, kmitočet Hz</p> <p>Činný výkon, činná práce, zdánlivý výkon, zdánlivá práce</p> <p>Účinník (cosPhi) a fázový úhel</p> <p>Měření proudu nulového vodiče / zjištění asymetrického zatížení</p> <p>Monitorování pojistek u PDU s integrovanou pojistkou</p> <p>Jasný TFT displej 128x128 pixelů (RGB) s osvětleným pozadím a energeticky úsporným režimem pro zobrazení údajů výkonu a základní konfigurace PDU</p> <p>Polohovací senzory pro rotaci displeje a správné zobrazení PDU na webové stránce</p> <p>Power LED pro zobrazení napětí</p>
Materiál	<p>Hliníkový profil, černě eloxovaný</p> <p>Zásuvní sloty: plast</p>
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Volitelné doplňky	Čidla CMC III CAN bus připojitelná pro monitorování prostředí, max. 16 čidel
Measurement functions, description	<p>Měření každé fáze nebo napájení</p> <p>Vysoce výkonné CPU (ARM Cortex A8)</p> <p>Digitální vstup (beznapěťový kontakt)</p> <p>Dodatečný výstup alarmu / reléový výstup (přepínací kontakt)</p>
Rozměry	<p>Výška: 44 mm</p> <p>Hloubka: 144 mm</p> <p>Délka: 450 mm</p>
Počet zásuvek a typ	4 x C13 / 2 x C19
Jmenovité provozní napětí	230 V (AC)
Jmenovitý proud (max.)	32 A
Jmenovitý příkon	7,4 kW
Napájení	<p>Počet: 1</p> <p>Fáze pro každé napájení: 1~</p>

Funkce

Délka přívodního kabelu	3 m
Způsob (elektrického) připojení	CEE
Rozhraní	USB 2.0 port (USB-A) pro hromadnou konfiguraci, aktualizaci firmwaru a zaznamenávání dat Rozhraní sběrnice CAN (RJ45) pro max. 16 čidel okolního prostředí Sériové rozhraní RS232 (RJ12) pro LTE jednotku, skripta, CLI Použití vlastních certifikátů/TLS 1.2 Zasílání e-mailu při alarmu (SMTP) Uživatelská správa včetně správy oprávnění Připojení LDAP(S)/Radius/Active Directory Syslog připojení serverů (max. 2 servery) Plně redundantní rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max	2
Směrnice	Směrnice EMC 2014/30/EU Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Protokoly	Webový server (HTTP, HTTPS, SSL), SSH, Telnet, NTP TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB pro začlenění do DCIM softwaru třetích stran FTP/SFTP (update/přenos souborů)
Rozsah provozních teplot	5 °C...50 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...95 %
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Vhodné pro	Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 800 mm Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,38 kg
Brutto hmotnost	3,68 kg

Funkce

Číslo celní sazby	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	DK PDU metered, kompaktní rozvod napájení včetně měření energie pro každou fázi, se síťovým rozhraním a displejem, ŠVH: 450x44x144 mm, IEC 60320: 4x C13, 2x C19

Schválení

Schválení	TÜV
Vysvětlení	Prohlášení o shodě