

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8173.245

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech

Stát: 9.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8173.245 - Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro VX

Bočnice, šroubovatelné, ocelový plech, pro VX.

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo | VX 8173.245 |
| Výhody | Časově úsporná montáž díky zaklapávacím držákům bočnic Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s vnitřními kontaktními prvky Jednoduché polohování na výšku a hloubku díky pomůcce pro zavěšení Montáž prováděná jednou osobou Uzemňovací svorník s velkou nelakovanou styčnou plochou pro optimální kontakt |
| Materiál | Ocelový plech, 1,5 mm |
| Povrch | Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Včetně upevňovacího materiálu |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX Výška: = 800 mm Hloubka: = 600 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 2 ks |
| Netto hmotnost | 11 kg |
| Brutto hmotnost | 12 kg |

Funkce

| | |
|-------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 37,85 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Popis výrobku | Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH 800x600 mm, ocelový plech |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | PCF-declaration |