


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8418.000

# System řadových skříní VX25

Stát: 1.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8418.000 - Systém řadových skříní VX25 Elektronická skříň

Ideální pro 19" montážní díly a 19" zásuvné moduly: S 19" adaptérem v přední části, čelním rámem, zadními dveřmi, střešním plechem a dělenými podlahovými plechy



## Funkce

Obj. číslo	VX 8418.000
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Čelní rám: hliníkové lisované profily s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku Zadní dveře: Ocelový plech, 2,0 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Adaptérové profily 19": ocelový plech, 2 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Čelní rám: s práškovým nástřikem Podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035

# Funkce

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Čelní rám (závěsy osazené vpravo, na levé straně přidržený mechanickými uzávěry) Zadní dveře (závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu) Střešní plech Podlahové plechy Adaptérové profily 19", vpředu
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 800 mm
Montážní výška pro komponenty	33 U
Balení	1 ks
Netto hmotnost	59,6 kg
Brutto hmotnost	63,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	155,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Skříň pro elektroniku VX25 ŠxVxH: 600x1600x800 mm

# Schválení

Certifikáty	Povrch
-------------	--------