

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8438.000

System řadových skříní VX25

Stát: 10.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8438.000 - Systém řadových skříní VX25 Elektronická skříň

Ideální pro 19" montážní díly a 19" zásuvné moduly: S 19" adaptérem v přední části, čelním rámem, zadními dveřmi, střešním plechem a dělenými podlahovými plechy



Funkce

Obj. číslo	VX 8438.000
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Čelní rám: hliníkové lisované profily s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku Zadní dveře: Ocelový plech, 2,0 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Adaptérové profily 19": ocelový plech, 2 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Čelní rám: s práškovým nástřikem Podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035

Funkce

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Čelní rám (závěsy osazené vpravo, na levé straně přidržovaný mechanickými uzávěry) Zadní dveře (závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu) Střešní plech Podlahové plechy Adaptérové profily 19", vpředu
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm
Montážní výška pro komponenty	42 U
Balení	1 ks
Netto hmotnost	67,7 kg
Brutto hmotnost	72,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	177,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Skříň pro elektroniku VX25 ŠxVxH: 600x2000x800 mm

Schválení

Certifikáty	Povrch
-------------	--------