

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.050

Sada oběžné závitové frézy

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.050 - Sada oběžné závitové frézy

K frézování metrických závitů všech velikostí. Doplnkový nástroj pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.

Funkce

| | |
|----------------------|---|
| Obj. číslo | AS 4050.050 |
| Popis výrobku | K frézování metrických závitů všech velikostí. Doplnkový nástroj pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT. |
| Technické údaje | Průměr dřívku 12 mm Průměr řezu 10 mm Stoupání 1,5 mm Úhel úkosu 60° Řezná délka 20 mm Celková délka 85 mm |
| Rozsah dodávky | Závitová fréza Upínací kleštiny Nástrojová upínka |
| Pro závit | M12 - M64 |
| Obrobitelný materiál | Ocel Nerez ocel Hliníkový odlitek Plast Měď |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,09 kg |
| Brutto hmotnost | 0,102 kg |
| Číslo celní sazby | 82077037 |
| ETIM 9 | EC000162 |
| ETIM 8 | EC000945 |
| ECLASS 8.0 | 36609211 |
| Popis výrobku | AS Závitová fréza |