


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.061 Upínací rám

Stát: 30.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.061 - Upínací rám

Paralelní obrábění skříní v rozsahu obrábění kompaktních rozváděčů v obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT pro nižší náklady na přípravu a vyšší produktivitu.

Funkce

Obj. číslo	AS 4050.061
Provedení	Pneumatické upínací zařízení
Popis výrobku	Umožňuje paralelní obrábění kompaktních skříní na obráběcích centrech Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Poznámka	Použití upínacího rámu (obj. č. 4050.080) u obráběcího centra BC (obj. č. 4050.230) je možné pouze u dvoudveřové varianty.
Vhodné pro obj. č.	4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Rozměry upnutelných kompaktních skříní max.	Šířka: 200 mm Výška: 300 mm Hloubka: 300 mm
Rozměry upnutelných kompaktních skříní min.	Šířka: 90 mm Výška: 70 mm Hloubka: 70 mm

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	25 kg
Brutto hmotnost	25 kg
Číslo celní sazby	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Popis výrobku	AS Multiupínání, BC 1007/2006