


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.081 Upínací rám

Stát: 3.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.081 - Upínací rám

Paralelní obrábění skříní v rozsahu obrábění kompaktních rozváděčů v obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT pro nižší náklady na přípravu a vyšší produktivitu.

Funkce

Obj. číslo	AS 4050.081
Provedení	Pneumatické upínací zařízení
Popis výrobku	Umožňuje paralelní obrábění kompaktních skříní na obráběcích centrech Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Poznámka	Použití upínacího rámu (obj. č. 4050.080) u obráběcího centra BC (obj. č. 4050.230) je možné pouze u dvoudveřové varianty.
Vhodné pro obj. č.	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926 4055.921 4055.920
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S
Rozměry upnutelných kompaktních skříní max.	Šířka: 400 mm Výška: 400 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry upnutelných kompaktních skříní min.	Šířka: 150 mm Výška: 150 mm Hloubka: 80 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	25 kg

Funkce

Brutto hmotnost	25 kg
Číslo celní sazby	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Popis výrobku	AS Multiupínání, BC 1008