


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

Ruční stříhací zařízení DIN lišt - MC3

Stát: 24.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - Ruční stříhací zařízení DIN lišt - MC3

Ruční stříhací zařízení pro zkracování DIN lišt C 30/15 a DIN lišt TS 35/7,5 a TS 35/15 bez otřepů. Požadovaná délka lišty může být přesně a s opakovanou přesností nastavena pomocí pravítka (mm/inch) a nastavitelného dorazu. Pro montáž na pracovní stůl.



Funkce

Obj. číslo	AS 4050.437
Popis výrobku	Ruční stříhací zařízení pro zkracování DIN lišt C 30/15 a DIN lišt TS 35/7,5 a TS 35/15 bez otřepů. Požadovaná délka lišty může být přesně a s opakovanou přesností nastavena pomocí pravítka (mm/inch) a nastavitelného dorazu. Pro montáž na pracovní stůl.
Výhody	Cenově výhodné ruční řezání profilových a nosných lišt Usnadňuje zkrácení DIN lišt oproti ručnímu krácení Zkracování bez otřepů s excentrickou pákou bez vynakládání velké síly Nevyžaduje údržbu a má dlouhou životnost
Využitelná plocha	Šířka: 1.343 mm Výška: 1.162 mm Hloubka: 312 mm
Obrobitelný materiál	Ocelový plech Hliník Měď
Balení	1 ks
Netto hmotnost	15 kg
Brutto hmotnost	16,15 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002778

Funkce

ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Popis výrobku	AS MC3 Manuální stříhací zařízení DIN lišt, mědi a hliníku do tloušťky 1,2 mm, plastu do tloušťky maximálně 2,0 mm, šířky řezu 2,7 mm