

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455 Střihací automat C8+

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.455 - Střihací automat C8+

Automat pro zkracování vodičů na individuálně nastavitelnou délku.



Funkce

Obj. číslo	AS 4050.455
Provedení	S ovládacím panelem Funkce Stop & Go
Popis výrobku	Automat pro zkracování vodičů na individuálně nastavitelnou délku.
Výhody	Snadná obsluha Snadné zavedení vodiče Snadné oddálení posuvných válečků Kompatibilní s PC Možnost zkrácení na požadovanou délku s rozhráním pro CAE data Podporuje proces označování kabelů zobrazením místa připojení na displeji Jednoduché přenesení projektů a zakázek do střihacího automatu C8+
Technické údaje	Jemně slaněný vodič 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Jednožilový vodič o průřezu 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Pro délky vodiče 1–99999 mm Rychlost posuvu 0–1,5 m/s Nastavitelná síla přitlaku posuvných válečků DC servopohon Zaváděcí délka 27 mm (1,06 in.)
Rozsah dodávky	Střihací automat C8+ Přívodní kabel s konektorem Softwarová integrace CAE dat Instalační CD

Funkce

Rozhraní	Eplan Pro Panel CAE data
Rozměry	Šířka: 380 mm Výška: 470 mm Hloubka: 360 mm
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Elektrický příkon	240 VA
Pracovní cyklus	2 s
Balení	1 ks
Netto hmotnost	19,74 kg
Brutto hmotnost	20,74 kg
Číslo celní sazby	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Popis výrobku	Stříhací stroj C8+, vodiče 0.08-10mm ² (AWG 28-14)