


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.456 Krimpovací stroj RC

Stát: 23.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.456 - Krimpovací stroj RC

Elektropneumatický krimpovací poloautomat s 5 zásobníky pro zpracování izolovaných dutinek s různými průřezy na kotouči.



## Funkce

Obj. číslo	AS 4050.456
Provedení	Dotykový displej Výběr průřezu drátu pomocí dotykové obrazovky Držák lze osadit max. 23 000 izolovanými dutinkami
Popis výrobku	
Výhody	Snadný provoz Bezpečné a plynulé zpracování izolovaných dutinek Proces bez potřeby výměny nástrojů Snadné a plynulé osazování Díky pětinasobnému osazení není nutná výměna izolovaných dutinek
Technické údaje	Rozsah průřezu 0,5–2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 – 14) Krimpovací délka 8 a 10 mm Zaváděcí délka 27 mm (1,06 in.)
Poznámka	Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání
Rozměry	Šířka: 335 mm Výška: 565 mm Hloubka: 485 mm
Přípojka stlačeného vzduchu	5,5 bar
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický příkon	16 VA

# Funkce

Lisování	lichoběžníkové
Pracovní cyklus	2 s
Balení	1 ks
Netto hmotnost	24,8 kg
Brutto hmotnost	25,4 kg
Číslo celní sazby	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Popis výrobku	Krimpovací automat RS, pro 5 kotoučů s dutinkami 0.5-2.5mm <sup>2</sup>