


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456 Krimpovací stroj RC

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Krimpovací stroj RC

Elektropneumatický krimpovací poloautomat s 5 zásobníky pro zpracování izolovaných dutinek s různými průřezy na kotouči.



Funkce

Obj. číslo	AS 4050.456
Provedení	Dotykový displej Výběr průřezu drátu pomocí dotykové obrazovky Držák lze osadit max. 23 000 izolovanými dutinkami
Popis výrobku	
Výhody	Snadný provoz Bezpečné a plynulé zpracování izolovaných dutinek Proces bez potřeby výměny nástrojů Snadné a plynulé osazování Díky pětinasobnému osazení není nutná výměna izolovaných dutinek
Technické údaje	Rozsah krimpování 0,5 – 2,5 mm ² (AWG 20 – 14) Krimpovací délka 8 a 10 mm Zaváděcí délka 27 mm (1,06 in.)
Poznámka	Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání
Rozměry	Šířka: 335 mm Výška: 565 mm Hloubka: 485 mm
Přípojka stlačeného vzduchu	5,5 bar
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický příkon	16 VA

Funkce

Lisování	lichoběžníkové
Pracovní cyklus	2 s
Balení	1 ks
Netto hmotnost	24,8 kg
Brutto hmotnost	25,4 kg
Číslo celní sazby	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Popis výrobku	Krimpovací automat RS, pro 5 kotoučů s dutinkami 0.5-2.5mm ²