


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

Závitová fréza

Stát: 27.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Závitová fréza

Fréza pro zhotovení metrických závitů pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.

Funkce

Obj. číslo	AS 4050.887
Popis výrobku	Fréza pro zhotovení metrických závitů pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
Technické údaje	Průměr dřívku 12 mm Průměr řezu 10 mm Stoupání 1,5 mm Úhel úkosu 60° Řezná délka 20 mm Celková délka 85 mm
Pro závit	M12 - M64
Normy	DIN 13-1 metrický závit ISO
Obrobitelný materiál	Ocel Nerez ocel Hliníkový odlitek Plast Měď
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,124 kg
Brutto hmotnost	0,124 kg
Číslo celní sazby	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Popis výrobku	AS Závitník 10x1,4