

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.023

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.023 - Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s kryty pro flexibilní zavedení kabelů.



Funkce

Obj. číslo	VX 8660.023
Výhody	Spolehlivý – velmi vysoká stabilita podstavce Flexibilní – mnoho možností montáže v interiéru s VX příslušenstvím Jednoduché – zakončení v jedné rovině mezi řadovými místy
Materiál	Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	4 rohové kryty Včetně upevňovacího materiálu 4 rohové díly podstavce, výška 200 mm 1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Poznámka	Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry	Výška: 200 mm

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Šířka: = 800 mm
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Hmotnost/balení	8,68 kg
Balení	2 ks
Netto hmotnost	8,28 kg
Brutto hmotnost	8,687 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,51 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	VX rohový díl podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu, V: 200 mm, pro Š: 800 mm: ocelový plech

Schválení

Schválení	UL + C-UL - FTTA
Vysvětlení	PCF-declaration