

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.070

Ruční hydraulický prostřihovací nástroj, sada, M16 - M63

Stát: 9.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.070 - Ruční hydraulický prostřihovací nástroj, sada, M16 - M63

Ruční hydraulický prostřihovací nástroj v praktické sadě s razníky pro ocelový plech. Maximální zpracovatelná tloušťka materiálu 2 nebo 3 mm.

Funkce

Obj. číslo	AS 4055.070
Provedení	Tato sada obsahuje standardní otvory v plechu M16 až M63.
Popis výrobku	Ruční hydraulický prostřihovací nástroj v praktické sadě s razníky pro ocelový plech. Maximální zpracovatelná tloušťka materiálu 2 nebo 3 mm.
Výhody	Prodloužení životnosti nástrojů díky integrovanému pojistnému ventilu
Rozsah dodávky	Ruční hydraulický prostřihovací nástroj, přímý 7 prostřihovacích čelistí s trojitým dělením Hydraulický šroub Ø 19 mm Hydraulický šroub Ø 9,5/19 mm HSS vrták Ø 10 mm Sada distančních podložek (3dílná) Plastový kufřík
Obrobitelný materiál	Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Funkce

Ø razníku	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm
	50,5 mm
	63,5 mm

Pro závit	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

Balení	1 ks
--------	------

Netto hmotnost	5,3 kg
----------------	--------

Brutto hmotnost	5,34 kg
-----------------	---------

Číslo celní sazby	82034000
-------------------	----------

ETIM 9	EC002121
--------	----------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------

Popis výrobku	AS Ruční hydraulický prostřihovací nástroj, přímý, sada
---------------	---