

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

Ruční hydraulický prostřihovací nástroj, sada, M16 - M40

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - Ruční hydraulický prostřihovací nástroj, sada, M16 - M40

Ruční hydraulický prostřihovací nástroj v praktické sadě s razníky pro ocelový plech. Maximální zpracovatelná tloušťka materiálu 2 nebo 3 mm.

Funkce

Obj. číslo	AS 4055.080
Provedení	úhlové 90°, s otočnou válcovou hlavou 360°
Popis výrobku	Ruční hydraulický prostřihovací nástroj v praktické sadě s razníky pro ocelový plech. Maximální zpracovatelná tloušťka materiálu 2 nebo 3 mm.
Výhody	Prodloužení životnosti nástrojů díky integrovanému pojistnému ventilu
Rozsah dodávky	Ruční hydraulický prostřihovací nástroj 5 prostřihovacích čelistí s trojitým dělením Hydraulický šroub Ø 19 mm Hydraulický šroub Ø 9,5/19 mm HSS vrták Ø 10 mm Sada distančních podložek (3dílná) Plastový kufřík
Obrobitelný materiál	Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø razníku	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Funkce

Pro závit	M16 M20 M25 M32 M40
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,1 kg
Brutto hmotnost	4,16 kg
Číslo celní sazby	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Popis výrobku	AS Ruční hydraulický prostřihovací nástroj 90°, otočný, sada