

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.125**

**Prostřihovací čelisti, kruhové**

Stát: 14.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.125 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro nerez, s trojitým dělením

K prostřihování kruhových otvorů

## Funkce

Obj. číslo	AS 4055.125
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky	Matrice Razník
Obrobitelný materiál	Nerez ocel
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez	2 mm
Ø razníku	25,4 mm
Pro závity	M25
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Tažný šroub (Ø x D)	11,1 x 60 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	11,1 mm 19 cm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,121 kg
Brutto hmotnost	0,142 kg
Číslo celní sazby	82073010
ETIM 9	EC000156

# Funkce

---

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Popis výrobku	AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech

---