


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.000

System řadových skříní VX25

Stát: 10.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.000 - Systém řadových skříní VX25 IP 66/ NEMA 4

Maximální stupeň krytí a možnost použití po celém světě díky testování podle nejvyšších evropských a amerických norem: Rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, podlahou



Funkce

| | |
|------------|---|
| Obj. číslo | VX 8807.000 |
| Materiál | Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Rámová konstrukce skříně, dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Dno Zadní stěna Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm |
| Rozměry | Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 699 mm x 1.896 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 66 |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 130 kg |
| Brutto hmotnost | 140,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 344,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | Řadová skříň VX25 IP66 / NEMA4, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodveřová |

Schválení

| | |
|-------------|---|
| Schválení | DNV UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Povrch |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
