

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.212

Prostřihovací čelisti, kruhové

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.212 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech

K prostřihování kruhových otvorů

Funkce

| | |
|--|--|
| Obj. číslo | AS 4055.212 |
| Provedení | S trojitým dělením |
| Rozsah dodávky | Matrice Razník Tažný šroub bez kuličkového ložiska |
| Obrobitelný materiál | Ocelový plech |
| Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech | 2 mm |
| Ø razníku | 12,7 mm |
| Pro závit | M12 |
| Poznámka | Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Tažný šroub (Ø x D) | 9,5 x 50 mm |
| Hydraulický tažný šroub Ø | 9,5 mm 19 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,065 kg |
| Brutto hmotnost | 0,08 kg |
| Číslo celní sazby | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

Funkce

ECLASS 8.0

21049047

Popis výrobku

AS Prostřihovací čelisti