

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

**Sada prostřihovacích čelistí,
M16 až M40**

Stát: 12.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.580 - Sada prostřihovacích čelistí, M16 až M40 pro ocelový plech, s trojitým dělením

K prostřihování kruhových otvorů

Funkce

Obj. číslo	AS 4055.580
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky	5 matric 5 razníků Plastový kufřík
Obrobitelný materiál	Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø razníku	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Pro závit	M16 M20 M25 M32 M40
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky

Funkce

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1 kg
Brutto hmotnost	1,039 kg
Číslo celní sazby	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Popis výrobku	AS Sada prostřihovacích čelistí